

HAINBUCH**Menghină MANOK, Cap de strângere (SK): 80****Date comandă**

Numărul de comandă	329810 80
GTIN	2050001922502
Clasa articolului	33H

Descriere**Execuție:**

Menghină staționară din fontă masivă. Forță de fixare, precizie și rigiditate ridicate.

Aplicație:

Posibilități multiple de utilizare, de ex. la centre de prelucrare, aparate de măsură, mașini de găurit cu coloană.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Capete de strângere recomandate, vezi Cod 329910–329946.

Descriere tehnică

Lungime L	264 mm
Înălțime H	140 mm
Lățime B	210 mm
Greutate	23 kg
Referință de prindere	80
Acuratețe la repetare	0,01 mm

Distanță între găurile de fixare	236 mm
Ø cercului de orificii	165 mm
Forță de strângere maximă	115 kN
Deschiderea cheii	17 mm
Ø cap	115 mm
Gama de prindere	5 - 80 mm
Tip produs	Menghină