

Garant**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 250/6mm**

Date comandă

Numărul de comandă

310750 250/6

GTIN

4045197152169

Clasa articolului

31R

Descriere

Execuție:

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu **șuruburi prizoniere și piulițe cu guler.**

Standard:

DIN 702-3.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set bacuri reversibile **cu dantură înclinată.**

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** a se vedea Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.
DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55029.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 76 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 83 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 124 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 4

Mărimea șuruburilor prizoniere: M12

Pătrat de cheie K: 12 mm

Descriere tehnică

Gaură E	76 mm
Greutate	28 kg
Turație maximă	2700 min ⁻¹
Mărimea conului	6
Mărimea șuruburilor prizoniere	M12
Număr de șuruburi prizoniere	4
Înălțime cu bacuri H ₂	124 mm
Ø exterior A	250 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	83 mm
Pătrat de cheie K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 250	315200 250
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
	314620 250

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm

314000 250

Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm

314400 250

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 250

315000 250

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm

314600 250

Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază
Înălțime h 15 mm

313036 15

Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 250 mm

314020 250

Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 250 mm

314420 250