


Garant**Universal cu trei bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 200/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	310670 200/6
GTIN	4045197152121
Clasa articolului	31R

Descriere**Execuție:**

- **Universal pentru strung acționat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.**
- **Corp din oțel cu greutate și inerție reduse.**
- **Inel spiralat plan forjat în matriță, echilibrat și călit.**
- **Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificat.**
- **Concentricitate ridicată.**

Aplicație:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu **șuruburi prizoniere Camlock.**

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

1 set bacuri reversibile **cu dantură înclinată.**

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. **Protecție contra așchiilor** consultați Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangențial, consultați Cod 313120 – 313140.

DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 55 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 74,5 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 107 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 6

Mărimea șuruburilor prizoniere: 5/8-18

Pătrat de cheie K: 11 mm

Descriere tehnică

Gaură E	55 mm
Mărimea conului	6
Ø exterior A	200 mm
Număr de șuruburi prizoniere	6
Greutate	16,7 kg
Mărimea șuruburilor prizoniere	5/8-18
Turație maximă	3400 min ⁻¹
Pătrat de cheie K	11 mm
Înălțime cu bacuri H ₂	107 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	74,5 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază

Înălțime h 15 mm

313036 15

Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm

314620 200

Set de bacuri de interior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315000 200
Opritor Înălțime h 15 mm	313033 15
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 200 mm	314020 200
Set de portbacuri 3 piese, călite Pentru universal tip 200 mm	314000 200
Set de bacuri monobloc 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314600 200
Set de bacuri de exterior 3 piese, călite Pentru universal tip 200	315200 200
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314400 200
Set de bacuri 3 piese, moi Pentru universal tip 200 mm	314420 200