

**Garant**

**Portsculă cu prindere pe con cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	304402 16
GTIN	4045197289315
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**GARANT:** Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	HSK-A 100 scurt

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Blocabil
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 100	309880 100
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16