



Universal cu patru bacuri oțel con scurt, DIN 702-3, Ø exterior A / Con: 125/4 mm



Date comandă

Numărul de comandă	312700 125/4
GTIN	4019208033778
Clasa articolului	36R

Descriere

Execuție:

- Coroană spiralată plan, forjată în matriță, echilibrată și călită.
- Flancurile spiralei și flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
- Precizie ridicată a concentricității.

Forjat în matriță, ceea ce garantează o durabilitate mărită și **compatibilitatea cu mașinile cu turații mari.**

Aplicație:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu șuruburi prizoniere și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oțel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.

1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.

1 cheie de strângere și șuruburi de prindere sau bolțuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opționale:

Bacuri de schimb și de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecție contra așchiilor consultați Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.

Cod de culoare pentru accesorii: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Gaură E: 32 mm

Înălțime fără bacuri H₁: 69 mm

Înălțime cu bacuri H₂: 93 mm

Număr de șuruburi prizoniere: 3

Mărimea șuruburilor prizoniere: M10

Ø con de centrare B: 63,525 mm

Descriere tehnică

Mărimea conului	4
Ø exterior A	125 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Înălțime cu bacuri H ₂	93 mm
Pătrat de cheie K	9 mm
Număr de șuruburi prizoniere	3
Greutate	5,5 kg
Gaură E	32 mm
Turație maximă	5500 min ⁻¹
Ø con de centrare B	63,525 mm
Înălțime fără bacuri H ₁	69 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Oțel
Cod de culoare pentru accesorii	Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Universal cu spirală plană

Accesorii

Set de bacuri monobloc 4 piese, moi Pentru universal tip 125 mm

314700 125