



Polizor unghiular Classic, Tip: 72210500



Date comandă

Numărul de comandă	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Motor FEIN High-Power cu forță enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.**
- **Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.**
- **Mâner posterior rotativ în 4 poziții.**
- **Sistemul de frânare EBS rezistent la uzură, electric, oprește mașina în mai puțin de 3 secunde.**
- **Sistem FEIN de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă, simplă și sigură a discului fără folosirea uneltei.**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, set de fixare.

Denumirea producătorului: WSB 20-180

Putere absorbită: 2000 W

Turație maximă: 8 500 min⁻¹

\varnothing maxim al discurilor: 180 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 48 mm

Greutate: 4,8 kg

Descriere tehnică

Putere absorbită	2000 W
------------------	--------

Particularitate	QuickIN
Denumirea producătorului	WSB 20-180
Turație maximă	8 500 min ⁻¹
Ø maxim al discurilor	180 mm
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Greutate	4,8 kg
Adâncimea maximă de tăiere	48 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular