

**Garant**

**Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	304715 12
GTIN	4045197289575
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu șurub de strângere cu articulație sferică, adecvată pentru sistemul Weldon și Whistle-Notch (suprafață de strângere înclinată 2°).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și 6535 forma HB + HE.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică și șurub opritor străpuns.

**Accesorii opționale:**

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø exterior D	29 mm

Lungime utilă L <sub>N</sub>	85 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK