

**Garant****Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 120, Ø de strângere D1: 16mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	304315 16
GTIN	4045197289032
Clasa articolului	31A

## Descriere

### Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**GARANT:** Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

### Notă:

HSK 40 și 50, forma A și E se livrează direct de la producător.

## Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	48 mm
Suport	HSK-A 63 A = 120
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

---

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16