

Garant

Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 14mm


Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304715 14 |
| GTIN | 4045197289582 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere
Execuție:

- **Cu șurub de strângere cu articulație sferică, adecvată pentru sistemul Weldon și Whistle-Notch (suprafață de strângere înclinată 2°).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică și șurub opritor străpuns.

Accesorii opționale:

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------|
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 14 mm |
| Ø D ₃ | 24 mm |
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Ø exterior D | 32 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lungime utilă L _N | 85 mm |
| Suport | HSK-A 63 A = 160 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |