

**Garant****Portsculă cu prindere pe con, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304335 32
GTIN	4045197289155
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

**GARANT:** Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Notă:**

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	32
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Ø exterior D	72 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 32 mm	309900 32