

Garant**Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304870 20
GTIN	4045197504876
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu șurub opritor.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Caracteristică:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc, iar funcționarea decurge fără vibrații.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică și suprafață de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

Scula poate fi reglată axial. Mai ales pentru fixarea burghiilor din VHM. Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	20
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Ø exterior D	52 mm
Suport	HSK-A 63

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-5
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 20 mm

309900 20