



## Polizor unghiular, Tip: AGS15-125



### Date comandă

Numărul de comandă	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Clasa articolului	03M

### Descriere

#### Execuție:

Polizoare unghiulare **Milwaukee** cu pornire lină, **blocaj contra repornirii** și protecție la suprasarcină. Polizor special 1500 W cu turație redusă pentru discuri abrazive tip evantai cu sistem electronic pentru turație constantă. Inclusiv set de prindere.

#### Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de rețea 4 m.

### Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Denumirea producătorului	AGS15-125CProTector
Blocaj contra repornirii	da
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Greutate	2,4 kg
Vibrație maximă conform EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Putere absorbită	1500 W
Pornire lină	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	7600 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor unghiular

---

**Accesorii**

Piuliță de strângere M14 Tip NUT

073930 NUT

Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC

073930 FIXTEC