



## Burghiu pentru prelucrare continuă fără așchii, plat (fără guler), Pentru filet M: M8



### Date comandă

Numărul de comandă

082735 M8

GTIN

2050001740274

Clasa articolului

04D

### Descriere

#### Execuție:

Burghiu de prelucrare continuă fără așchii pentru realizarea de găuri de centrare, ca pregătire pentru realizarea filetului.

#### Descriere:

Datorită conturului poligonal din HM, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără așchii.

#### Avantaj:

- **Economie de costuri și de timp față de procedeu convențional (de ex. piulițele de nituri).**
- **Fără așchii, fără reziduuri; înlocuiește piulițele niturilor, piulițele pentru sudură și piulițele cu autonituire.**
- **Bază solidă pentru fileturi cu forțe mari de separare.**
- **Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor și dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).**

### Descriere tehnică

Grosimea maximă a materialului

5,9 mm

Turație recomandată	2200 min <sup>-1</sup>
Ø găurii de centrare	7,3 mm
Putere recomandată de acționare	1,3 kW
Pentru filet M	M8
Ø cozii	8 mm
Tip produs	Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii