

Garant

Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire, HSK-A 63 A = 160, Ø de strângere D1: 6mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	304715 6
GTIN	4045197289544
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu șurub de strângere cu articulație sferică, adecvată pentru sistemul Weldon și Whistle-Notch (suprafață de strângere înclinată 2°).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile superfinisate (funcționare silențioasă).**
- **Suprafețele funcționale HSK sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică și șurub opritor străpuns.

Accesorii opționale:

Conductă pentru lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, șuruburi de schimb Cod 309905 Ref. M6 sau M8.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø D ₃	18 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø exterior D	24 mm

Lungime utilă L _N	85 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK