



## Polizor unghiular, Tip: AGVM26-230



### Date comandă

Numărul de comandă	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Clasa articolului	03M

### Descriere

#### Execuție:

#### Polizor unghiular de 230 mm performant:

- **Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină și limitarea curentului de pornire.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Mâner rotativ cu amortizare a vibrațiilor.**
- **Blocaj al axului.**

Motor de **2600 W**. Cu **cuplaj de siguranță** anti-Kickback B-Guard, piuliță de strângere **FIXTEC** și stabilizator automat.

#### Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar. Inclusiv piuliță cu eliberare rapidă FIXTEC.

### Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	68 mm
Pornire lină	da
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s <sup>2</sup>
Greutate	5,8 kg
Putere absorbită	2600 W
Ø maxim al discurilor	230 mm
Denumirea producătorului	AGVM26-230GEXProTector

Particularitate	FIXTEC
Particularitate	Stabilizatorul automat
Particularitate	Întreprupător de siguranță
Particularitate	Mâner rotativ
Blocaj contra repornirii	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	6600 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Polizor unghiular

---

## Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT