

HAINBUCH**Cap de strângere Cu canale transversale, SK 42, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 9,5 mm**

Date comandă

Numărul de comandă	329912 9,5
GTIN	2050001073730
Clasa articolului	33H

Descriere

Execuție:

Cu canale transversale pentru material brut, Ø mic.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

Descriere tehnică

Ø de prindere	9,5 mm
Duritate	60 HR

Suprafață de prindere	Caneluri transversale
Profil	rotund
Gama de prindere	8 - 10,5 mm
Lungime L	47 mm
Suport	SK 42
Tip produs	Cap de strângere