



Polizor unghiular, Tip: AGV24-230



Date comandă

Numărul de comandă	077161 AGV24-230
GTIN	4002395234226
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular de 230 mm performant:

- Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină și limitarea curentului de pornire.
- Protecție împotriva repornirii automate.
- Mâner rotativ cu amortizare a vibrațiilor.
- Blocaj al axului.

Carcasa reduce vibrațiile apărute cu până la 70%.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	230 mm
Blocaj contra repornirii	da
Adâncimea maximă de tăiere	68 mm
Denumirea producătorului	AGV24-230GProTector
Vibrație maximă conform EN	2,7 m/s ²
Greutate	5,5 kg
Particularitate	Stabilizatorul automat
Putere absorbită	2400 W

Pornire lină	da
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT