



Polizor unghiular Classic, Tip: 72210800



Date comandă

Numărul de comandă	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- **Motor FEIN High-Power cu forță enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.**
- **Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.**
- **Mâner posterior rotativ în 4 poziții.**
- **Polizor unghiular cu ax filetat M14 (de ex. pentru utilizarea periilor în formă de oală).**
- **Fără QuickIN și fără sistem EBS de frânare.**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, set de fixare.

Denumirea producătorului: WSG 20-230

Putere absorbită: 2000 W

Turație maximă: 6 600 min⁻¹

\varnothing maxim al discurilor: 230 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 66 mm

Greutate: 4,5 kg

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	WSG 20-230
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²

Ø maxim al discurilor	230 mm
Adâncimea maximă de tăiere	66 mm
Greutate	4,5 kg
Putere absorbită	2000 W
Turație maximă	6 600 min ⁻¹
Particularitate	M14
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular