

**Garant****Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304970 18
GTIN	4045197504968
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu șurub opritor.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

**Caracteristică:**

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc, iar funcționarea decurge fără vibrații.

**Aplicație:**

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică și suprafață de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

Scula poate fi reglată axial. Mai ales pentru fixarea burghiilor din HM. Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	HSK-A 100

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-5
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16