



Polizor unghiular, Tip: AGV15-125



Date comandă

Numărul de comandă	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizoare unghiulare **Milwaukee** cu pornire lină, **blocaj contra repornirii** și protecție la suprasarcină. Polizor unghiular compact 1550 W / 125 mm cu **sistem electronic ce menține turația constantă, mâner antivibrații**, Kickback Stop pentru protecție ridicată a utilizatorului, înlocuire **FIXTEC** a discului, fără scule.

Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de rețea 4 m.

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Ø maxim al discurilor	125 mm
Vibrație maximă conform EN	4,7 m/s ²
Pornire lină	da
Blocaj contra repornirii	da
Stop Kickback	da
Denumirea producătorului	AGV15-125XCProTector
Putere absorbită	1550 W
Greutate	2,6 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Turație maximă	11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT
Apărătoare detașabilă pentru AGV15-125 Tip GUARD-125	077142 GUARD-125