

Garant**Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	305390 16
GTIN	4045197289629
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Cu gaură Balluffchip.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, buce elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Pentru buce elastice tip ER	16
Ø exterior D	28 mm
Suport	HSK-A 63 lung
Normă pentru suport	DIN 69882-6

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Piuliță pentru bucușă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm	308922 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
	308906 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	308922 8
Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16	309749 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare	309014
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	308922 5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5