



Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi, Tip: 72211351



Date comandă

Numărul de comandă	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de șlefuit pentru țevi, cu viteză mare de așchiere și **putere de îndepărtare extrem de mare**. Ideală pentru **prelucrarea țevilor și a cotelor de țevă** – curățare, îndepărtarea decolorărilor, șlefuirea cordoanelor de sudură, pregătirea pentru lustruire și lustruirea de tip oglindă. Interval reglabil al turației pentru benzi de șlefuire, benzi de material abraziv și benzi de polizat. **ghidare îmbunătățită a benzii**. Pentru țevi din oțel superior cu Ø 8–80 mm.

Livrare:

Benzi de șlefuit 2×10 buc. 20×815 mm P120/P180, 2× 10 buc. 40×815 mm P120/P180, 5 buc. benzi din material 20×820 mm foarte fine, geantă de scule din plastic.

Notă:

Benzi de șlefuit abrazive găsiți începând de la Cod 558011.

Ambalaj: Geantă de transport

Denumirea producătorului: RS 17-70 E

Putere absorbită: 1200 W

Lățimea benzii: 20 / 40 mm

Lungimea benzii: 815 mm

Ø țevă prelucrabil: 8 - 80 mm

Greutate: 4,2 kg

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	RS 17-70 E
--------------------------	------------

Putere absorbită	1200 W
Tip	72211351
Lățimea benzii	20 / 40 mm
Ø țeavă prelucrabil	8 - 80 mm
Vibrație maximă conform EN	4 m/s ²
Lungimea benzii	815 mm
Greutate	4,2 kg
Viteză maximă a benzii	22 mm/s
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașină de rectificat cu bandă pentru țevi

Accesorii

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 120	558010 120
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 180	558010 180
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 40	558010 40
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 60	558010 60
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 80	558010 80
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 120	558011 120
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 180	558011 180
Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T Granulație 40	558011 40
	558011 60

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 60

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 80

558011 80

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 120

558012 120

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 180

558012 180

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 40

558012 40

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 60

558012 60

Bandă de șlefuire din corindon normal (A) KK711T
Granulație 80

558012 80