

Garant**Portsculă cu fixare tip Whistle Notch, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304970 32
GTIN	4045197504999
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu șurub opritor.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Caracteristică:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc, iar funcționarea decurge fără vibrații.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică și suprafață de prindere înclinată (2°) conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

Scula poate fi reglată axial. Mai ales pentru fixarea burghiilor din HM. Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Descriere tehnică

Ø de prindere D ₁	32 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	32
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	72 mm
Suport	HSK-A 100

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-5
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 12000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 32 mm	309900 32