

**Garant****Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-F 63 ultrascurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	305426 16
GTIN	4045197587633
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 – forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Notă:**

Fără filet pentru conducta de răcire.

Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

**Descriere tehnică**

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Pentru bușe elastice tip ER	16

Ø exterior D	28 mm
Suport	HSK-F 63 ultrascurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

## Accesorii

Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
Bucușă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	308922 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Set de bucușe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare	309164
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucușă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
	308921 7

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16

309749 16

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308901 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308922 5

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm

613300 25

Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare

309014

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308921 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308901 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308906 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

308922 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

308922 4

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm

308920 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm

308920 3

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

308921 4

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308906 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm

308920 10

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm

308901 9

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm

308920 7

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309425 6

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308901 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	308922 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	308922 6
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire	309165
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Piuliță pentru bucșă elastică tip ERHigh Speed Pentru ER 16	309610 16
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	308922 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309012
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	308922 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308921 9