

Garant**Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-A 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	305100 11
GTIN	4045197505002
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Nu are șurub de reglare axial.
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 – forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Notă:

Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Pentru bucă elastice tip ER	11
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Ø exterior D	19 mm
Suport	HSK-A 40

Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308881 7
Set de bucușe elastice ER 13 buc. 1-7 mm	309010
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308881 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308918 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308918 1
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 17 mm	613300 17
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308881 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308918 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6,5 mm	308881 6,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5,5 mm	308881 5,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308881 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4,5 mm	308881 4,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308918 3
Set de bucușe elastice ER 7 buc. 1-7 mm	309155
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308881 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308918 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308881 1
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308918 2

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308918 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3,5 mm	308881 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308881 1,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308881 2,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308881 2