

## Set de mandrine cu bucșă elastică, HSK-A 63, pentru dimensiuni de bucșe elastice ER: 32



### Date comandă

Numărul de comandă	305450 32
GTIN	4045197307934
Clasa articolului	37D

### Descriere

#### Avantaj:

Durabilitate mărită datorită concentricității ansamblului  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Siguranță optimă a procesului garantată de forța mare de strângere.**
- **Calitate îmbunătățită a suprafeței (calitate, toleranțe de finisare mai restrânse).**
- **Costuri de producție mai mici.**

#### Livrare:

Mandrină ER (**cu piuliță**) Cod 305390, inclusiv trusă din plastic. Cheie de strângere ER Cod 309680 Ref. 32, bucșe elastice ER Cod 308981

**ER 32** (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 și 20 mm.

### Descriere tehnică

Pentru bucșe elastice tip ER	32
Suport	HSK-A 63
Tip produs	Mandrină cu bucșă elastică

## Accesorii

Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309432 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 12 mm	309432 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309432 4,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 10 mm	309432 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309280
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 8 mm	309432 8
	309432 11

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 11 mm

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

309000 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm

309000 4

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 9 mm

309432 9

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 7 mm

309432 7

Mandrină pentru bucșă elastică ER pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 32

305390 32