

## Set de mandrine cu bucă elastică, HSK-A 63, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16



### Date comandă

Numărul de comandă	305450 16
GTIN	4045197307941
Clasa articolului	37D

### Descriere

#### Avantaj:

Durabilitate mărită datorită concentricității ansamblului  $\leq 10 \mu\text{m}$ .

- **Siguranță optimă a procesului garantată de forța mare de strângere.**
- **Calitate îmbunătățită a suprafeței (calitate, toleranțe de finisare mai restrânse).**
- **Costuri de producție mai mici.**

#### Livrare:

Mandrină ER (**cu piuliță**) Cod 305390, inclusiv trusă din plastic. Cheie de strângere ER Cod 613300 Ref. 25, bucă elastice ER Cod 308901

**ER 16** (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 mm.

### Descriere tehnică

Pentru bucă elastice tip ER	16
Suport	HSK-A 63
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

## Accesorii

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm	309425 4,5
Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm	613300 25
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309425 3,5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm	309425 6
Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm	309160
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm	309425 2,8
Mandrină pentru bucșă elastică ER pentru dimensiuni de bucșe elastice ER 16	305390 16