

HOLEX**Mandrină de forță, HSK-A 63, Ø D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	305525 20
GTIN	4045197547002
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Frecare redusă datorită rulmenților cu ace.
- Protecție cu un strat de acoperire anticoroziv.
- Etanșeitate la praf și la apă.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Forța de strângere foarte ridicată mărește durabilitatea și îmbunătățește suprafața.
- Forța de strângere de până la 500 Nm.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, bușe elastice Cod 309566 – 309570, respectiv Cod 309575 – 309576.

Descriere tehnică

cheie cu dinte recomandată Cod 628400	52 / 55
Ø exterior bușă elastică D	52 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Lungime activă dimensiune A	90 mm
Forță de strângere până la	500 Nm

Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Mandrină de forță

Accesorii

Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 52/55 mm	628400 52/55
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 16 mm	309566 16
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 10 mm	309566 10
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 6 mm	309566 6
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 8 mm	309566 8
Bucșe elastice pentru mandrina de forță Ø nominal de strângere d 12 mm	309566 12