



Polizor unghiular cu întrerupător de siguranță, Tip: AGVM26-230



Date comandă

Numărul de comandă	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular de 230 mm performant:

- **Motor PROtector protejat împotriva prafului cu pornire lină și limitarea curentului de pornire.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**
- **Mâner suplimentar rotativ cu amortizare a vibrațiilor.**
- **Blocaj al axului.**

Execuție cu întrerupător de siguranță, care se întrerupe imediat după eliberare. Motor de **2600 W**. Cu **cuplaj de siguranță**-Anti/Kickback B-Guard și piuliță de strângere **FIXTEC**.

Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar. Inclusiv piuliță cu eliberare rapidă FIXTEC.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	AGVM26-230GEXProTector
Ø maxim al discurilor	230 mm
Adâncimea maximă de tăiere	68 mm
Vibrație maximă conform EN	2,5 m/s ²
Putere absorbită	2600 W
Pornire lină	da
Blocaj contra repornirii	da

Întreprător de siguranță	da
Greutate	5,8 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Particularitate	Stabilizatorul automat
Particularitate	FIXTEC
Particularitate	Întreprător de siguranță
Particularitate	Mâner rotativ
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT
Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC