



## Polizor unghiular Classic, Tip: 72211100



### Date comandă

Numărul de comandă	077151 72211100
GTIN	4014586853123
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

- **Motor FEIN High-Power cu forță enormă de antrenare pentru o rată ridicată de îndepărtare.**
- **Blocaj la autopornire după întreruperea curentului.**
- **Mâner posterior rotativ în 4 poziții.**
- **Sistemul de frânare EBS rezistent la uzură, electric, oprește mașina în mai puțin de 3 secunde.**
- **Sistem FEIN de prindere rapidă QuickIN pentru înlocuirea rapidă, simplă și sigură a discului fără folosirea uneltei.**

#### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Livrare:

Inclusiv capac de protecție, mâner suplimentar, set de fixare.

Denumirea producătorului: WSB 25-230X

Putere absorbită: 2500 W

Turație maximă: 6 600 min<sup>-1</sup>

$\varnothing$  maxim al discurilor: 230 mm

Adâncimea maximă de tăiere: 66 mm

Greutate: 5,4 kg

### Descriere tehnică

Greutate	5,4 kg
----------	--------

Putere absorbită	2500 W
Adâncimea maximă de tăiere	66 mm
Vibrație maximă conform EN	6 m/s <sup>2</sup>
Particularitate	QuickIN
Turație maximă	6 600 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	WSB 25-230X
Ø maxim al discurilor	230 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor unghiular