



Polizor unghiular, Tip: AGV17-125



Date comandă

Numărul de comandă	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Clasa articolului	03M

Descriere

Execuție:

Polizoare unghiulare **Milwaukee** cu pornire lină, **blocaj contra repornirii** și protecție la suprasarcină. Polizor unghiular 1750 W / 125 mm cu **sistem electronic de reglare a turației**, funcție Anti-Kickback și Softstart. **Mâner antivibrații**, înlocuirea discului fără scule. Inclusiv piuliță de strângere **FIXTEC**.

Livrare:

Mâner suplimentar, apărătoare, cablu de rețea 4 m.

Descriere tehnică

Pornire lină	da
Blocaj contra repornirii	da
Vibrație maximă conform EN	9,5 m/s ²
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Putere absorbită	1750 W
Greutate	2,8 kg
Ø maxim al discurilor	125 mm
Stop Kickback	da
Denumirea producătorului	AGV17-125XProTector
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Turație maximă	2600 - 11000 min ⁻¹
Tip produs	Polizor unghiular

Accesorii

Piuliță de strângere M14 Tip NUT	073930 NUT
Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC