

**Cap de strângere moale, SK 42, Ø pentru găurire inițială: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	329916 15
GTIN	2050001922601
Clasa articolului	33H

**Descriere****Execuție:**

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

Netratat (duritate redusă de de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

**Aplicație:**

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

**Notă:**

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

**Descriere tehnică**

Ø pentru găurire inițială	15 mm
Profil	rotund
Lungime L	47 mm

Suport

SK 42

Tip produs

Cap de strângere