



Universal autocentrant cu reglaj tangențial cu bacuri reversibile dintr-o singură bucată, DIN 6350, Tip: 200



Date comandă

Numărul de comandă	313110 200
GTIN	4019208227757
Clasa articolului	33R

Descriere

Execuție:

- Concentricitate foarte bună și precizie maximă la schimbare.
- Cu protecție pentru bacuri, cu strângere centrică.
- Reglarea cu mare ușurință pentru o gamă largă de diametre.
- Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
- Forță mare de strângere la consum mic de energie.
- Turații mai mari datorită tijei de siguranță cu clichet.
- Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid și ușor.
- Contur exterior cu muchie pentru direcționarea către piesă a lichidului de răcire.
- Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafețelor de alunecare.

Avantaje:

În cazurile unde sunt necesare forțe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă și o precizie de repositionare mare și de durată.

Aplicație:

Pentru arbore cu cap filetat conform DIN 800. Universalul se fixează din față cu șuruburi pe o flanșă, iar aceasta pe ax. Flanșele brute trebuie întotdeauna adaptate întâi pe mașină și apoi pe universal.

Material:

În totalitate din oțel, complet călit la suprafață.**Livrare:**

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de șuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

Cod de culoare pentru accesorii: Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare: 7 - 207 mm

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare: 71 - 214 mm

Cursă de strângere per bac S: 6,8 mm

Ø exterior A: 206 mm

Gaură E: 52 mm

Înălțimea universalului D: 81 mm

Descriere tehnică

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	71 - 214 mm
Gaură E	52 mm
Tip	200
Înălțimea universalului D	81 mm
Greutate	18,6 kg
Ø exterior A	206 mm
turație maximă	4600 min ⁻¹
Ø de centrare B	185 mm
Cursă de strângere per bac S	6,8 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	7 - 207 mm
Cheie locaș pătrat K	12 mm
Standard	DIN 6350
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri

Accesorii

313205 200

Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 200

313250 200

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 200

313210 200

Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200

313200 200

Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă Pentru universal tip 200

313207 200