



Universal autocentrant cu reglaj tangențial cu bacuri de bază și bacuri superioare dure, DIN 702-4, Tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	313120 160
GTIN	4019208227771
Clasa articolului	33R

Descriere

Execuție:

- **Concentricitate foarte bună și precizie maximă la schimbare.**
- **Cu protecție pentru bacuri, cu strângere centrică.**
- **Reglarea cu mare ușurință pentru o gamă largă de diametre.**
- **Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.**
- **Forță mare de strângere la consum mic de energie.**
- **Turații mai mari datorită tijei de siguranță cu clichet.**
- **Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid și ușor.**
- **Contur exterior cu muchie pentru direcționarea către piesă a lichidului de răcire.**
- **Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafețelor de alunecare.**

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forțe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă și o precizie de repositionare mare și de durată.

Aplicație:

Pentru arbori de mașini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanșă. Fixarea frontală cu șuruburi. Flanșele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe mașină și apoi pe universal pentru strung.

Material:

În totalitate din oțel, complet călit la suprafață.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de șuruburi de prindere.

Notă:

Gaură E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

Descriere tehnică

Gaură E	42 mm
Ø exterior A	164 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	67 - 174 mm
Înălțimea universalului D	63 mm
Greutate	9,3 kg
Turație maximă	5400 min ⁻¹
Ø de centrare B	145 mm
Tip	160
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	5 - 161 mm
Cursă de strângere per bac S	6,2 mm
Cheie locaș pătrat K	10 mm
Standard	DIN 702-4
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă Pentru universal tip 160	313207 160
Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 160	313205 160
Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 160	313250 160

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 160	313210 160
Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 160	313200 160