

**Set de bacuri în trepte 3 piese, Pentru universal tip: 200****Date comandă**

Numărul de comandă	313350 200
GTIN	4019208023618
Clasa articolului	33R

Descriere**Aplicație:**

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit **în câteva secunde**, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe mașină. **Se va obține astfel un minim de timp de modificare.** Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raționalizare este necesar nu numai pentru mașinile cu comandă numerică, ci și pentru orice strung.

Ca bacuri de exterior sau de interior.

Adaptat pentru :

Universal autocentrant cu reglaj tangențial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangențial Röhm Duro Cod 313120; 313130; 313140 și alte universale autocentrante cu reglaj tangențial.

Notă:

- **Portbacurile și bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.**
- **Pentru adaptarea la mandrina de strung vă rugăm să respectați dantura.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangențial și bacuri

Lungime L: 94 mm

Lățime B: 22 mm

Înălțime H: 60 mm

Execuție: cu 3 trepte

Descriere tehnică

Execuție	cu 3 trepte
Lungime L	94 mm
Lățime B	22 mm
Pentru universal tip	200 mm
Înălțime H	60 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangențial și bacuri
Recomandat pentru codul de culoare	Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangențial