



Mandrină de precizie pentru bucă elastică ER CENTRO P, HSK-A 100 A = 100, Tip CP pentru ER: 16



Date comandă

Numărul de comandă	305950 16
GTIN	2050001703545
Clasa articolului	33F

Descriere

Execuție:

Alternativ la CENTRO P – fără etanșare cu piuliță de strângere ER Centro P nr. 309655 **sau sistem etanșat** cu piuliță de strângere ER CP pentru șaibele de etanșare HP nr. 309665 în combinație cu șaibele de etanșare HP nr. 309666 – 309668 (pentru alimentare interioară cu lichid de răcire, respectiv ca dispozitiv de reținere a murdăriei).

- **Conul exterior și cel interior sunt rectificat cu alezarea RFID/Balluf cip.**
- **Precizie de concentricitate și precizie de repetabilitate de 3 μm la 3xD, maxim 50 mm, în cazul utilizării unei buce elastice HP de precizie.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, o mandrină concepută special pentru așchiera dificilă. Un corp de mandrină ranforsat oferă o stabilitate mai bună și o rigiditate radială ample. Piuliță de strângere cu rulment cu bile cu filet fin trapezoidal pentru cuplul de strângere optim și forța de strângere reduce vibrațiile.**
- **Forțe de fixare foarte mari garantate de așezarea completă a bucei elastice în mandrină și piuliță de strângere.**
- **Amortizarea vibrațiilor prin buca elastică și masa universalului.**

Avantaj:

Fixarea brevetată optimă a bucei elastice, ghidajele duble, filetul trapezoidal și piulița de strângere cu strat alunecos se combină într-o unitate stabilă atunci când se realizează strângerea, asigurând astfel cea mai mare rigiditate și precizie.

Aplicație:

Pentru fixarea foarte exactă a sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Fără piuliță de strângere.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, bucușă elastică ER de precizie pentru HP nr. 309368 – 309381 și pentru burghiile de filetat nr. 309402 – 309419 (Holex nu), piuliță pentru bucușă elastică tip ER CP nr. 309655; 309665, ER piuliță de strângere HDC nr. 309657, șaibe de etanșare HP nr. 309666 – 309668, cheie pentru mandrină CP nr. 309754; 309756, cheie pentru mandrină HDC nr. 309745 / 309756.

Notă:

- **Strânge doar \varnothing nominal până la \varnothing tije cu toleranță h10.**
- **Se va folosi în combinație cu bucușa elastică Fahrion.**

Strategie de așchiere: HSC

Forma: A

Concentricitatea bucușei elastice ER cu mandrină HDC cu bucușă elastică: $\leq 6 \mu\text{m}$

Concentricitatea bucușei elastice HP cu mandrină HDC cu bucușă elastică: $\leq 3 \mu\text{m}$

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

\varnothing exterior D: 30 mm

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 10 mm
Tip CP pentru ER	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
\varnothing exterior D	30 mm
Forma	A
Serie	Centro P
Concentricitatea bucușei elastice HP cu mandrină HDC cu bucușă elastică	$\leq 3 \mu\text{m}$
Concentricitatea bucușei elastice ER cu mandrină HDC cu bucușă elastică	$\leq 6 \mu\text{m}$
Suport	HSK-A 100 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Precizie a rotirii concentrice a bucușei elastice ER cu mandrina cu bucușă elastică CP	$\leq 6 \mu\text{m}$
Precizie a rotirii concentrice a bucușei elastice HP cu mandrina cu bucușă elastică CP	$\leq 3 \mu\text{m}$

Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER HP \varnothing nominal de strângere d 9 mm	309370 9
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 6 mm	309402 6
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 4,5 mm	309402 4,5
Bucușă elastică ER HP \varnothing nominal de strângere d 6 mm	309370 6
Bucușă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 6 mm	309372 6
Bucușă elastică ER HP cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 5 mm	309371 5
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 4,5 mm	309404 4,5
Bucușă elastică ER HP cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 8 mm	309371 8
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 8 mm	309404 8
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P \varnothing de prindere (increment de 1 mm) 2 mm	309666 2
Bucușă elastică ER HP cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 7 mm	309371 7
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 4 mm	309402 4
Bucușă elastică ER pentru tarod cu etanșare \varnothing nominal de strângere d 3,5 mm	309402 3,5
Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 16	309756 16
Bucușă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire \varnothing nominal de strângere d 8 mm	309372 8
	309402 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

309371 9

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm

309402 7

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

309371 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 7 mm

309370 7

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm

309371 10

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

309404 6

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 5 mm

309370 5

Set de bucșe elastice ER HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E

309390

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm

309402 8

Cheie de mandrină CP Tip 16

309754 16

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 4 mm

309370 4

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm

309371 4

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

309404 7

Bucșă elastică ER HP cu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm

309371 3

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 8 mm

309370 8

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 1 mm

309370 1

Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309402 2,8

Bucșă elastică ER HP cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

309372 4

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 1 mm

309666 1

Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 10 mm

309370 10

Set de bușe elastice ER HP Cu etanșare (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 3 mm	309370 3
Bucșă elastică ER pentru tarod cu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3,5 mm	309404 3,5
Bucșă elastică ER HP Ø nominal de strângere d 2 mm	309370 2