



## Universal autocentrant cu reglaj tangențial cu bacuri de bază și bacuri superioare dure, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 250/8



### Date comandă

Numărul de comandă	313140 250/8
GTIN	4019208227917
Clasa articolului	33R

### Descriere

#### Execuție:

- Concentricitate foarte bună și precizie maximă la schimbare.
- Cu protecție pentru bacuri, cu strângere centrică.
- Reglarea cu mare ușurință pentru o gamă largă de diametre.
- Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
- Forță mare de strângere la consum mic de energie.
- Turații mai mari datorită tijei de siguranță cu clichet.
- Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid și ușor.
- Contur exterior cu muchie pentru direcționarea către piesă a lichidului de răcire.
- Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafețelor de alunecare.

#### Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forțe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă și o precizie de repositionare mare și de durată.

#### Aplicație:

Pentru capete de ax conform DIN 702-3. Cu șuruburi prezon și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

#### Material:

**În totalitate din oțel, complet călit la suprafață.**

**Livrare:**

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de șuruburi de prindere.

**Notă:**

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

**Descriere tehnică**

Ø con de centrare B	139,719 mm
Turație maximă	4200 min <sup>-1</sup>
Tip	250
Cursă de strângere per bac S	8 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	8 - 253 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	99 - 261 mm
Număr de șuruburi prizoniere	4
Număr de conuri scurte	8
Gaură E	62 mm
Mărimea șuruburilor prizoniere	M16
Ø exterior A	256 mm
Greutate	33 kg
Cheie locaș pătrat K	14 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

**Accesorii**

Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă Pentru universal tip 250

313207 250

313205 250

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 250

Set de 3 bacuri de bază,dantură înclinată Pentru universal tip 250

313200 250

Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 250

313210 250

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 250

313250 250