



Universal autocentrant cu reglaj tangențial cu bacuri reversibile dintr-o singură bucată, DIN 702-3, Tip / universal con scurt: 200/5



Date comandă

Numărul de comandă	313130 200/5
GTIN	4019208227825
Clasa articolului	33R

Descriere

Execuție:

- Concentricitate foarte bună și precizie maximă la schimbare.
- Cu protecție pentru bacuri, cu strângere centrică.
- Reglarea cu mare ușurință pentru o gamă largă de diametre.
- Precizie de două ori mai mare decât cea prescrisă în DIN 6386.
- Forță mare de strângere la consum mic de energie.
- Turații mai mari datorită tijei de siguranță cu clichet.
- Bacurile se reglează, respectiv se schimbă rapid și ușor.
- Contur exterior cu muchie pentru direcționarea către piesă a lichidului de răcire.
- Niplu de ungere pentru gresarea tuturor suprafețelor de alunecare.

Avantaj:

În cazurile unde sunt necesare forțe de strângere extrem de mari, concentricitate înaltă și o precizie de repositionare mare și de durată.

Aplicație:

Pentru capete de ax conform DIN 702-3. Cu șuruburi prezon și piulițe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanșă intermediară direct pe capul arborelui.

Material:

În totalitate din oțel, complet călit la suprafață.

Livrare:

Inclusiv: 1 set de bacuri, 1 cheie de strângere, 1 set de șuruburi de prindere.

Notă:

Gaura E poate fi executată prin sfredelire: Ref. 160 la 45 mm, Ref. 200 la 55 mm, Ref. 250 la 75 mm, Ref. 315 la 102 mm (contra cost).

Cod de culoare pentru accesorii: Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare: 7 - 207 mm

Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare: 71 - 214 mm

Cursă de strângere per bac S: 6,8 mm

Ø exterior A: 206 mm

Gaură E: 52 mm

Ø con de centrare B: 82,563 mm

Descriere tehnică

Număr de conuri scurte	5
Ø exterior A	206 mm
Gaură E	52 mm
Cursă de strângere per bac S	6,8 mm
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure exterioare	7 - 207 mm
Turație maximă	4600 min ⁻¹
Număr de șuruburi prizoniere	4
Mărimea șuruburilor prizoniere	M10
Ø con de centrare B	82,563 mm
Greutate	16,5 kg
Tip	200
Gamă de prindere cu bacuri detașabile dure interioare	71 - 214 mm
Cheie locaș pătrat K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Cod de culoare pentru accesorii	Universal autocentrant Röhmm cu reglaj tangențial și bacuri
Tip produs	Universal autocentrant cu reglaj tangențial

Accesorii

Set de 3 bacuri de atașare, dure Pentru universal tip 200	313250 200
Set de 3 bacuri de bază, dantură dreaptă Pentru universal tip 200	313207 200
Set de 3 bacuri de atașare dure Pentru universal tip 200	313210 200
Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200	313200 200
Set de 3 bacuri de bază, dantură înclinată Pentru universal tip 200	313205 200