

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-F 63 scurt, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306531 16
GTIN	4045197587800
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, șurub de fixare a frezei, pentru răcire interioară Cod 309861.

Notă:

Fără filet pentru conducta de răcire.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	16 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16
Lungime activă dimensiune A	45 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	HSK-F 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16