

**Garant**

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 22mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	306562 22
GTIN	4045197468260
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

**Livrare:**

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

**Descriere tehnică**

Ø dornului d <sub>1</sub>	22 mm
Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	19 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Ø exterior D	48 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	22 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj