

Garant
Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 63 A = 160, Ø dornului d₁: 22 mm

Date comandă

Numărul de comandă	306570 22
GTIN	4045197290250
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea frezelor conform DIN 2079.
- Cu gaură Balluffchip.
- Suprafața de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare tip HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale și a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Ø exterior D: 48 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 19 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei Cod 309860: 22

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei Cod 309860	22
cheie specială recomandată Cod 309840	22
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Ø dornului d ₁	22 mm

Ø exterior D	48 mm
Suport	HSK-A 63 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22