

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 63 scurt, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306510 32
GTIN	4045197290151
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale și a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Lungime activă dimensiune A	60 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	32

Ø dornului d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 63 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32