

Garant**Portsculă combi pentru freze, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 306130 16 |
| GTIN | 4045197289889 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale cu canal longitudinal și transversal.

Livrare:

Inclusiv clavetă, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei Cod 309860.

Accesorii opționale:

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 27 mm |
| Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare | 17 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 |
| Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 16 |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Ø dornului d ₁ | 16 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø exterior D | 32 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Suport | HSK-A 63 A = 100 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-3 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm | 309860 16 |
| Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm | 309870 16 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm | 309840 16 |