

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306550 22
GTIN	4045197290212
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale și a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

cheie specială recomandată Cod 309840	22
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	22
Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm

Ø exterior D	48 mm
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 22 mm	309860 22
Cheie specială Pentru Ø dornului 22 mm	309840 22
Piuliță T semirotondă pentru portscule pentru freze cu alezaj pentru Ref. 22	309898 22
Șurub pentru piulițe T Pentru Ø dornului D1 22 mm	309896 22
Pană de reglare pentru portscule pentru freze cu alezaj Pentru Ø dornului D1 22 mm	309897 22
Piuliță T pentru portscule pentru freze cu alezaj Pentru Ø dornului D1 22 mm	309895 22