

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-F 63 A = 100, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306563 32
GTIN	4045197587886
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale și a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
Lungime activă dimensiune A	100 mm

cheie specială recomandată Cod 309840	32
Ø dornului d ₁	32 mm
Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-F 63 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 µm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Şurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32