

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSION**Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 32, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309432 7
GTIN	2050001704092
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicație:

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	7 mm
Suport	ET 32
Standard	Normă de fabricație
Tip	4538 E
Ø exterior D	33 mm
Lungimea totală L	43 mm

Separare axială

10 mm

Tip produs

Bucșă elastică