

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială, ET 16, Ø nominal de strângere d: 2,8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309425 2,8
GTIN	2050001703927
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Bucșe elastice pentru filetare interioară similare cu DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB concentricitate în 20 µm.

Aplicație:

Pentru filetare pe centre de frezare și de strunjire.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Canal de aşchii pentru Ø nominal. **Nu este recomandat pentru mandrina de precizie CENTRO P pentru bucșe elastice tip ER.**

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	2,8 mm
Suport	ET 16
Standard	Normă de fabricație
Tip	4033 E
Ø exterior D	17 mm
Lungimea totală L	27 mm

Separare axială

7 mm

Tip produs

Bucșă elastică