



Polizor dublu de banc DS, 400 V, Tip: DS07/200



Date comandă

Numărul de comandă	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

Motorul cu funcționare extrem de silențioasă garantează o durată lungă de viață, chiar și la **funcționarea continuă. Livrarea se face fără discuri de șlefuire.**

Polizoare duble de banc trifazice c.a. extrem de robuste, model pentru masă. Suporturile stabile de piese, protecția împotriva repornirii și panourile pentru protecția ochilor asigură o siguranță ridicată pentru utilizator.

Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100.

Descriere tehnică

Putere absorbită	500 W
Greutate	30 kg
Turație maximă	2900 min ⁻¹
Denumirea producătorului	DS07/200
Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	51 mm
Ø discului de rectificat D	200 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Tip produs

Polizor dublu de banc

Accesorii

Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596400 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596350 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596220 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596350 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK36	596350 NK36
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596220 SC80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip C800	596350 C800
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596220 EK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip NK60	596350 NK60
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596400 EK80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596350 EK80
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip SC80	596400 SC80
Masă suport pentru polizor pe dreapta Tip AT1	077525 AT1
Masă suport pentru polizor pe stânga Tip AT1	077519 AT1
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK60	596400 EK60
Suportul mașinii Recomandat pentru polizor DS07	077513 DS07
Disc de polizor de banc D×A×H (mm) Tip EK80	596220 EK80
Scut de protecție pentru ochi pentru Cod 077502 Tip DS1	077509 DS1