

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 170****Date comandă**

Numărul de comandă	313750 170
GTIN	4019208193755
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Distanță între găuri L	20 mm
Lățime B	31 mm
Înălțime H	32 mm
Lățimea canalului D	12 mm
Pentru filet DIN 912	M10

Pentru universal tip	170 mm
Lungime L	82 mm
Distanță orificii a	15 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung