

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 210****Date comandă**

Numărul de comandă	313750 210
GTIN	4019208193762
Clasa articolului	33R

**Descriere****Execuție:**

Teșit pentru Ø de prindere mici.

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°

**Material:**

Produs de calitate din 16MnCr5.

**Adaptat pentru:**

**Universale strângere** de la firma Schunk, Röhmm și alte mărci de universale de mare putere.

**Accesorii opționale:**

Piulițe Cod 313505 – 313605.

**Notă:**

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

**Descriere tehnică**

Înălțime H	40 mm
Pentru filet DIN 912	M12
Pentru universal tip	210 mm
Lungime L	102 mm
Distanță între găuri L	25 mm

Lățime B	35 mm
Lățimea canalului D	14 mm
Distanță orificii a	20 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universale de forță și bacuri Schunk
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung